


TS2069



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KLKD10-...../US/



Характеристики		
Диапазон измерения	-40...90 °C	-40...194 °F
Подключение к процессу	Ø 10 mm	
Приложение		
Особенности	позолоченные контакты	
Измерительный элемент	1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению	[bar]	160
Миним.глубина установки	[mm]	15
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	-40...90 °C	-40...194 °F
Точность/ погрешность		
Точность	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	6 / 25; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации		
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	11415,5
Механические данные		
Вес	[g]	98
Корпус	Измерительные зонды	
Размеры	[mm]	Ø 10
Материал	нерж.сталь	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Подключение к процессу	Ø 10 mm	
Диаметр зонда	[mm]	10
Примечания		
Примечания	Значения точности относятся к проточной воде.	

TS2069



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KLKD10-...../US/

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR (полиуретан)

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



Соединение

