




Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-300KEKD05...../US/3D

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: TS325A

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Диапазон измерения	-20...80 °C	-4...176 °F
--------------------	-------------	-------------

Приложение

Особенности	экранированный кабель	
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс B; ток до 10 mA)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Миним.глубина установки [mm]	15	

Электронные данные

Класс защиты	III
--------------	-----

Диапазон измерения/настройки

Диапазон измерения	-20...80 °C	-4...176 °F
Примечание к диапазону измерения	Диапазон измерения для не-ATEX применений: -20...180 °C / -4...356 °F	

Точность/ погрешность

Точность [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Время реакции

Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	6 / 18; (по DIN EN 60751)
---	---------------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

Маркировка ATEX	Ex II 3D IP 67 T 100 °C X
-----------------	---------------------------

Механические данные

Размеры [mm]	Ø 5 / L = 35
Материал	нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Диаметр зонда [mm]	5

TS335A



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-300KEKD05...../US/3D


Примечания

Примечания	Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 3 м, силикон, экранированный

Соединение



1 =	Экран не соединен с корпусом
	Цвета жил :
WH =	белый
BK =	черный
RD =	красный