




Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-500KCKD8 /US/ IV

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: TS5089 или TS5289

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Приложение

Особенности	позолоченные контакты
Измерительный элемент	1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс B)
Среда	Жидкие или газообразные среды
Миним. глубина установки [mm]	15

Электронные данные

Класс защиты	III
--------------	-----

Диапазон измерения/настройки

Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Точность/ погрешность

Точность [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Время реакции

Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	7 / 18; (по DIN EN 60751)
---	---------------------------

Условия эксплуатации

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Механические данные

Размеры [mm]	Ø 8 / L = 50
Материал	нерж.сталь; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Диаметр зонда [mm]	8

Примечания

Примечания	Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина	1 шт.

TS5151



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-500KCKD8 /US/ /V

электрическое подключение

Кабель: 5 m, FKM

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченный



Соединение

