


Fibre optic through-beam sensor

FE-00-M-V-E3



Application

Function principle

Through-beam sensor

Application

Висока стійкість до температури; Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації; Стійкість до різних агресивних хімікатів

Detection zone

Range with fibre-optic amplifier type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Range of fibre optics

[mm]

1200

OKF

Range of fibre optics

[mm]

120

OOF

Range of fibre optics

[mm]

400

OUF

Range of fibre optics

[mm]

120

Operating conditions

Ambient temperature

[°C]

-20...150

Mechanical data

Weight

[g]

95.5

Version of sensing head

straight

Sensing head diameter

[mm]

3

E20492



Fibre optic through-beam sensor

FE-00-M-V-E3

Sensing head length	[mm]	10
Total length	[mm]	600
Min. bending radius	[mm]	20
Fibre arrangement		
Fibre material		glass
Fibre head material		stainless steel (303/1.4305)
Fibre sheath material		metal silicone

Аксессуары

Items supplied	E20103
----------------	--------

Remarks

Pack quantity	1 pcs.
---------------	--------