


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC043



Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

silikonfrei

halogenfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung

AC/DC

Betriebsspannung

[V]

250 AC / 300 DC

Strombelastbarkeit

[A]

3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...85

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Ausführung

gerade / gerade

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing; vernickelt

Anzugsdrehmoment Überwurfmutter
[Nm]

Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9

Gewicht

[kg]

0,082

Elektrischer Anschluss


Anschluss

PUR-Kabel / 2 m;
3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,3 mm; halogenfrei

Mantelfarbe

schwarz

Anschlussbelegung



Bemerkungen

Verpackungseinheit

[Stück]

1



E11404


VDOGH030MSS0002H03STGH030MSS

Verbindungstechnik

Wird ersetzt durch: EVC043

no longer available - archive entry

replaced by: EVC043



Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Free from halogen

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design AC/DC

Operating voltage [V] 250 AC / 300 DC

Current rating [A] 3

Environment

Ambient temperature [°C] -25...85

Protection IP 68

Mechanical data

Design straight / straight

Material body PUR

Material nut Brass; nickel-plated

Tightening torque for knurled nut [Nm] plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9


Weight [kg] 0.082

Electrical connection

Connection PUR cable / 2 m;
3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.3 mm; halogen-free

Sheath colour black

Wiring



Remarks

Pack quantity [piece] 1



E11404


VDOGH030MSS0002H03STGH030MSS

Connection technology

replaced by: EVC043

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC043



Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Sans halogène

Contacts dorés

Données électriques

Technologie AC/DC

Tension d'alimentation [V] 250 AC / 300 DC

Courant de sortie [A] 3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 68

Données mécaniques

Version droit / droit

Matière corps PUR

Matière bague moletée laiton; nickelé

Couple de serrage maxi pour écrou [Nm] embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9


Poids [kg] 0,082

Raccordement électrique

Raccordement câble PUR / 2 m;
3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,3 mm; sans halogène

Couleur de la gaine noir

Branchement



Remarques

Quantité [pièce] 1



E11404

VDOGH030MSS0002H03STGH030MSS

Technologie de connexion

remplacé par: EVC043