


DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DI0101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	10
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Application	évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage
-------------	--

Tension nominale AC	[V]	20...250
Tension nominale DC	[V]	20...250
Protection inversion de polarité		non

Nombre total de sorties	1
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	6,5
Courant de sortie minimum [mA]	6
Courant résiduel max. [mA]	1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	2200
Résistance courts-circuits	non
Protection surcharges	non



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Zone de détection		
Portée	[mm]	10
Portée réglable		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	50...3000
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	10
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage	[s]	12
Fréquence d'amortissement max.	[Imp/min]	4000
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre multitour
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	242
Type de montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		laiton revêtement spécial; PBT
Couple de serrage	[Nm]	50
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, vert
Raccordement électrique		
Protection nécessaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Remarques		
Remarques		Recommandation Après un court-circuit, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil !



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 $\leq$ 2 A (rapide)

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu