


Unidade de montagem e de ajuste fino para sensores laser

MOUNTING FIXTURE LASER OL



Área de aplicação

Modelo	montagem do cilindro de aperto
--------	--------------------------------

Dados mecânicos

Peso	[g]	148
Tipo de montagem	perfil cilíndrico ou livre dependendo da fixação	
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Área de ajuste	ajuste fino em 2 eixos $\pm 4^\circ$	

Acessórios

Acessório opcional	cilindro de fixação:, para montagem do perfil circular, E20795
	cilindro de fixação:, para montagem livre, E20796

Observações

Observações	Para a fixação de aparelhos O5 são necessários parafusos com cabeça cilíndrica M5 x 25 mm.
Unidades por embalagem	1 peça