


Unidade de montagem e de ajuste fino para sensores laser

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Modelo	montagem do cilindro de aperto
--------	--------------------------------

Dados mecânicos

Tipo de montagem	perfil cilíndrico ou livre dependendo da fixação
------------------	--

Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
-----------	---------------------------------

Área de ajuste	ajuste fino em 2 eixos $\pm 4^\circ$
----------------	--------------------------------------

Acessórios

Acessório opcional	cilindro de fixação:, para montagem do perfil circular, E20795 cilindro de fixação:, para montagem livre, E20796
--------------------	---

Observações

Observações	Para a fixação de aparelhos O5 são necessários parafusos com cabeça cilíndrica M5 x 25 mm. Para a fixação de aparelhos OL são necessários parafusos com cabeça cilíndrica M5 x 30 mm.
-------------	--

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------