


Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες
διεργασιών

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
2 σπή διαρροής
3 Επιφάνεια στεγανοποίησης



EC 1935/2004 FDA

Εφαρμογή

Σχεδίαση

παρελκόμενα για, PY200x, PM17xx, PI27xx,
PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal

Αντοχή σε πιέσεις [bar]

34

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης

Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή
και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας

Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του
προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.



Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	1602
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ασάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4; O-ring: EPDM
Σύνδεση αισθητήρα		G 1 Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας		Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Στεγανοποίηση		Φλάντζα στεγανοποίησης
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866		H4

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123
	τσιμούχα στεγάνωσης:, σύμμορφο PEEK, FDA, E30124

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------