


Unidade de montagem e de ajuste fino para sensores laser

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Formato	montagem de fixação
Dados mecânicos	
Tipo de montagem	perfil cilíndrico ou livre dependendo da fixação
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Área de ajuste	ajuste fino em 2 eixos $\pm 4^\circ$
Acessórios	
Acessórios (opcional)	cilindro de fixação:, para montagem do perfil circular, E20795
	cilindro de fixação:, para montagem livre, E20796
Notas	
Notas	Para a fixação de aparelhos O5 são necessários parafusos com cabeça cilíndrica M5 x 25 mm.
	Para a fixação de aparelhos OL são necessários parafusos com cabeça cilíndrica M5 x 30 mm.
Quantidade da embalagem	1 peças