




Индуктивный датчик

IF-2004-BBOW



Характеристики		
Функция выходного сигнала		NC
Диапазон срабатывания [mm]		4
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры [mm]		M12 x 1 / L = 71,5
Электронные данные		
Частота AC [Hz]		47...63
Рабочее напряжение [V]		20...250 AC
Класс защиты		II
Защита от перепутывания полярности		нет
Выходы		
Функция выходного сигнала		NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода AC [V]		8,5
Минимальная нагрузка по току [mA]		8
Макс. ток утечки [mA]		2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения AC [Hz]		25
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания [mm]		4
Реальное расстояние срабатывания S _r [mm]		4 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm]		0...3,25



Индуктивный датчик

IF-2004-BBOW

Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2	
Гистерезис [% от Sr]	1...15	
Смещение точки переключения [% от Sr]	-10...10	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF [годы]	932	
Механические данные		
Вес [g]	100,6	
Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры [mm]	M12 x 1 / L = 71,5	
Обозначение резьбы	M12 x 1	
Материал	PBT (полибутилентерефталат)	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение		
Требуемая защита	миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 А; быстрая реакция	
Принадлежности		
Комплект поставки	крепежные гайки: 2	
Примечания		
Примечания	Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.	
Упаковочная величина	1 шт.	




Индуктивный датчик

IF-2004-BBOW

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²

Соединение



Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 А быстрая реакция

Цвета жил :

BN =

коричневый

BU =

синий